

# Модуль перемещения DHMZ-DGST-20- -

№ изделия: 8122329

FESTO



Примерное  
представление

## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Рабочий ход	30 ... 200 mm
Диаметр поршня	20 mm
Положение при сборке	Вертикальный
Режим работы	двустороннего действия
Тип конструкции	Пневматический линейный модуль
Определение позиции	Для герконов
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Operating pressure	14,5 ... 116 psi
Макс. скорость	0,5 m/s
Точность повторения	±0,02 mm
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	317 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	377 N
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)