


# Распределительная пластина DADG-FM-VDE1G18

№ изделия: 8131546

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Положение при сборке	Любое
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. момент затяжки	9 Nm
Вес продукта	227 g
Тип крепления	Direct mounting on end cap via thread
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR Легированная сталь, нержавеющая
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал винтов	Никелированная латунь