

Муфта EAMC-67-80-25-40-U

№ изделия: 8134948

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	25 mm
Установочный диаметр 2	40 mm
Размер	67
Номинальная длина	80 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	326 kgmm ²
Передаваемый момент	150 Nm
Вес продукта	480 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)