

Монтажная плата VABP-C13-100HFT1-F90-VDE1E

№ изделия: 8141662

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	1002 channel structure
Подключение распределителя по стандарту	VDI/VDE 3847-1
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура среды	-40 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Вес продукта	1.365 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое присоединение	Sub-base design, airing
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Материал уплотнений	EPDM NBR
Материал корпуса	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая