

Переходный ниппель NPFC-RS-G1-G12-MF

№ изделия: 8142601

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Материал резьбового фитинга	Никелированная латунь
Размер контейнера	10
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	62,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	134,79 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	PVC