

gripper jaw mounting EHA-G1-B18-16-GGA1-AP

№ изделия: 8146634
Новый

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Vertical gripper mounting
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 100 %
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Вес продукта	95 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал винтов	Легированная сталь Легированная сталь, нержавеющая
Материал скобы	Легированная сталь, нержавеющая
Материал центрирующих элементов	Легированная сталь