

Блок питания SACN-11A-7-20-G2

№ изделия: 8149585

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	96 mm
Высота	130 mm
Длина	179 mm
Положение при сборке	Свободная конвенция
Первичное питание	3-фазный
Входной ток	1,7 - 2,1 A
Номинальное выходное напряжение DC	48 V
Номинальный выходной ток	20 A
Диапазон входного напряжения AC	400 ... 500 V
Поддержание напряжения питания при сбое	25 ms
Линейная частота	45 ... 65 Hz
Авторизация	с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-40 ... 85 °C
Относительная влажность воздуха	95 %
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Вес продукта	2.500 g
Тип крепления	с верхней рейкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)