

VESA adapter CAFM-D4-VE

№ изделия: 8155224

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-30 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 55 °C
Вес продукта	445 g
Тип крепления	Затянутый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая