


# Параллельный набор EAMM-U-145-D100-150A-188

№ изделия: 8157283

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	145
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	2.255 kgmm <sup>2</sup>
Движущий момент на холостом ходу	2 Nm
Передаваемый момент	50 Nm
Вес продукта	11.400 g
Код интерфейса, привод	D100B
Код интерфейса, двигатель	140A 150A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)