

# Параллельный набор EAMM-U-145-S62-150A-288

№ изделия: 8157287

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	145
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукации	1:1
Макс. скорость	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	2.267 kgmm <sup>2</sup>
Движущий момент на холостом ходу	2 Nm
Передаваемый момент	50 Nm
Вес продукта	14.600 g
Код интерфейса, привод	S62
Код интерфейса, двигатель	140A 150A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)