

Амортизатор DYEF-G8-M5-Y1F

№ изделия: 8160235

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M5
Ход	2,8 mm
Демпфирование	Пневматическое демпфирование с металлическим упором
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	0,8 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Длина демпфирования	2,8 mm
Макс. момент затяжки	0,8 Nm
Макс. потребление энергии на ход	0,02 J
Вес продукта	7,6 g
Тип крепления	с резьбовой муфтой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь