

# Амортизатор DYEF-G8-M6-Y1F

№ изделия: 8160236

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Размер                                   | M6  |
| Ход                                      | 3,1 mm  |
| Демпфирование                            | Пневматическое демпфирование с металлическим упором                         |
| Положение при сборке                     | Любое   |
| Определение позиции                      | Без   |
| Макс. скорость удара                     | 0,8 m/s   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L  |
| Температура окружающей среды             | 0 ... 60 °C   |
| Длина демпфирования                      | 3,1 mm  |
| Макс. момент затяжки                     | 1 Nm  |
| Макс. потребление энергии на ход         | 0,03 J  |
| Вес продукта                             | 10,8 g  |
| Тип крепления                            | с резьбовой муфтой  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений                      | NBR   |
| Материал корпуса                         | Легированная сталь  |