


# Гибкая соединительная муфта DARP-C7-U12-F

№ изделия: 8161154

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	1/2-20 UNF-2B
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-5 ... 120 °C
Ambient temperature Fahrenheit	23 ... 248 °F
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал втулки	Steel, oxidised
Материал корпуса	Steel, oxidised
Материал сферической шайбы	Steel, oxidised
Материал штифта с полукруглой головкой	Steel, oxidised