


# Гибкая соединительная муфта DARP-C7-U114-F

№ изделия: 8161157

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                         | Значение  |
|--|---|
| Размер                                 | 1 1/4-12 UNF-2B   |
| PWIS conformity                        | VDMA24364 zone III  |
| Температура окружающей среды           | -5 ... 120 °C   |
| Ambient temperature Fahrenheit         | 23 ... 248 °F   |
| Замечания по материалу                 | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал втулки                        | Steel, oxidised   |
| Материал корпуса                       | Steel, oxidised   |
| Материал сферической шайбы             | Steel, oxidised   |
| Материал штифта с полукруглой головкой | Steel, oxidised   |