

Амортизатор DYSD-Q11-5-5-Y1F-L-Y9

№ изделия: 8161520

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	5
Ход	5 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	1 m/s
Время сброса короткое	0,2 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Длина демпфирования	5 mm
Макс. усилие остановки	200 N
Макс. потребление энергии на ход	2 J
Макс. потребление энергии в час	8.000 J
Макс. остаточная энергия	0,01 J
Усилие сброса	7 N
Вес продукта	10 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь
Материал штока	Легированная сталь
Материал гайки	сталь, гальванизированная