

# Амортизатор DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10

№ изделия: 8161534

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Ход	24 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	1 m/s
Время сброса короткое	0,3 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Длина демпфирования	24 mm
Макс. усилие остановки	4.000 N
Макс. потребление энергии на ход	180 J
Макс. потребление энергии в час	150.000 J
Макс. остаточная энергия	0,8 J
Усилие сброса	120 N
Вес продукта	635 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	сталь, гальванизированная
Материал штока	Легированная сталь
Материал гайки	сталь, гальванизированная