

Sub-base kit DADP-SP-G9-20-R

№ изделия: 8173535

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Класс чистоты помещения	ISO class 6
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. усилие остановки	300 N
Макс. момент затяжки	1,5 Nm
Tightening torque tolerance	± 15 %
Вес продукта	160 g
Тип крепления	Прямой резьбовой монтаж
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал упоров	Легированная сталь
Материал уплотнений	NBR
Материал плиты	Анодированный алюминий
Материал винтов	Сталь