

Cartridge NPQX-D-PC10-Q4-P10

№ изделия: 8174164
Новый

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	2,6 mm
Глубина вставки шланга	15 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	О-кольцо
Положение при сборке	Любое
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	0,9 g
Тип крепления	с удерживающим зажимом
Пневматическое подключение, канал 1	Картридж 10 мм
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 4 мм
Цвет отпускающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием
Материал отпускающего кольца	POM
Материал кольца	HNBR
Материал уплотнения шланга	HNBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая