

Блок подготовки воздуха MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-A8-WP-F1A-B

№ изделия: 8176526
Новый

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Манометр	Подготовка для G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.400 l/min
Стандартный номинальный расход	1.700 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Compatibility with ester oil not guaranteed
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Температура хранения	-5 ... 50 °C
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	470 g
Тип крепления	Линейный монтаж Без монтажной скобы с принадлежностями Опция
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)