


# Фланцевый манометр PAGN-P-63-1M-G14-CPA

№ изделия: 8178630  
Новый

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Display range	0 ... 1 МПа
Соответствует стандарту	EN 837-3
Номинальный размер манометра	63
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	Установка передней панели
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Operating pressure МПа	0 ... 1 МПа
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	2,5
Класс защиты	IP43
Температура хранения	-40 ... 70 °C
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	G1/4
Материалы в контакте со средой	Латунь
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Материал корпуса	ABS
Материал экрана	SAN
Материал монтажного кольца	Сталь
Материал винтов	Сталь
Цвет корпуса	Черный
Вес продукта	120 g
Примечание по рабочей среде	Без ацетилена Без кислорода
Шкала	Одиночная шкала