


# Упор-щуп SDK-3-РК-3

№ изделия: 8714

FESTO

с шариковым приводом



## Таблица данных

| Характеристика                      | Значение  |
|-------------------------------------|---|
| Функция распределителя              | 3/2 Н.З., моностабильный  |
| Тип управления                      | механический  |
| Стандартный номинальный расход      | 16 l/min  |
| Рабочее давление                    | 0 ... 8 bar   |
| Тип конструкции                     | Сферическое седло   |
| Тип сброса                          | механическая пружина  |
| Условный проход                     | 0,6 mm  |
| Функция быстрого выхлопа            | дресселирующий  |
| Тип уплотнения                      | мягкий  |
| Тип пилотного управления            | прямой  |
| Направление потока                  | неревверсивный  |
| Рабочая среда                       | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Примечание по рабочей среде         | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура среды                   | -10 ... 80 °C   |
| Температура окружающей среды        | -10 ... 80 °C   |
| Приводное усилие                    | 12 N  |
| Вес продукта                        | 50 g  |
| Тип крепления                       | со сквозным отверстием  |
| Пневматическое подключение, канал 1 | РК-3  |
| Пневматическое подключение, канал 2 | РК-3  |
| Пневматическое подключение, канал 3 | не направленный   |