

Переходник AD-G1/8-1/8NPT-I

№ изделия: 9395

FESTO

с одной стороны - внутренняя, а с другой стороны - внешняя резьба.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	5,95 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки, пневматический канал 1	6 Nm
Макс. момент затяжки, пневматический канал 2	7 Nm
Номинальный момент затяжки	10,55 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	10,38 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба 1/8 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	PVC
Материал корпуса	сталь, гальванизированная