


# Переходник AD-1/2NPT-G1/2-I

№ изделия: 9627

FESTO

с одной стороны - внутренняя, а с другой стороны - внешняя резьба.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	14,3 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки, пневматический канал 1	28 Nm
Макс. момент затяжки, пневматический канал 2	40 Nm
Вес продукта	48,48 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба 1/2 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	PVC
Материал корпуса	сталь, гальванизированная