

# Двойной ниппель E-G1/4-1/4NPT

№ изделия: 9631

FESTO

С 2-мя уплотнительными кольцами.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	7,95 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки, пневматический канал 1	11 Nm
Макс. момент затяжки, пневматический канал 2	12 Nm
Номинальный момент затяжки	9,05 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	19,06 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	1/4 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)