

Формирователь коротких импульсов VLK-3-PK-3

№ изделия: 9639

FESTO

с присоединительной плитой 2п





Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2,5 mm
Рабочее давление	2,5 ... 8 bar
Стандартный номинальный расход	90 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	170 g
Тип крепления	На монтажной раме
Материал уплотнений	TPE-U(PU)
Материал корпуса	Цинковая штамповка