

Клапан быстрого выхлопа SEU-1/8-NPT

№ изделия: 9798

FESTO

со встроенным глушителем.

Уровень шума при выхлопе воздуха измеряется при перепаде давления от 6 бар до атмосферного на расстоянии 1 м.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Быстрый выхлоп
Пневматическое подключение, канал 1	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/8 NPT
Тип крепления	Резьбовой
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-→0.5 MPa (6-→5 bar, 87-→72.5 psi)	390 l/min
Standard flow rate exhaust 0.6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	1.000 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-→0.5 MPa (6-→5 bar, 87-→72.5 psi)	300 l/min
Рабочее давление	0,5 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-20 ... 75 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Условный проход	5 mm
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 75 °C
Уровень звукового давления	86 dB(A)