

# Indikačný konektor MCL-24DC/AC

číslo dielca: 10000

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	12 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 Zástrčka podľa DIN EN 175301-803
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Sieťová frekvencia	0 ... 60 Hz
Dovolená odchýlka napätia	+/- 15 %
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA6 - zosilnený