

# Indikačný konektor MFL-230AC

číslo dielca: 10005

FESTO

so svetelnou diódou (LED)



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	14 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar B podľa EN 175301-803 podľa priemyselného štandardu (11 mm)
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Sieťová frekvencia	50 ... 60 Hz
Dovolená odchýlka napätia	-20 % / +15 %
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA6 - zosilnený