


# Koncový doraz SDK-4-PK-3

číslo dielca: 10033

FESTO

s ovládaním gu3/4ou



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	mechanický
Štandardný menovitý prietok	16 l/min
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	kruhové sedlo
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	0,6 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	nereverzibilný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 80 °C
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Ovládacia sila	17 N
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Pneumatická prípojka 3	nezachytený