

Indikácia tlaku OH-8-GN

číslo dielca: 10089

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak Mpa	-0,1 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	-1 ... 8 bar -14,5 ... 116 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pneumatická prípojka	nástrčná spojka PK-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS