



Plunžrový mikroventil SO-3-PK-3-B

číslo dielca: 10403

FESTO

s prípojom násuvnou vsuvkou NW 3, v kludovom stave otvorený.
Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuua.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený monostabilný
Typ ovládania	mechanický
Štandardný menovitý prietok	60 l/min
Pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	1,8 mm
Druh riadenia	priamo
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila	6 N
Hmotnosť výrobku	7 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Materiál telesa	Mosadz POM