


Zástrčka NECU-M-S-B12G5-C2-PB

číslo dielca: 1066354

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101 EN 61984
Hmotnosť výrobku	46,1 g
Elektrický prípoj 1	Zástrčka, priama, M12x1, 5-pin, B-kódovaná, tieniteľná
Označovanie zástrčiek	B
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorka, tieniteľná
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 60 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 60 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	1,5 kV
Vlastnosti prenosu	DIN EN 50173 / CAT 5
Prípustný priemer kábla	6 ... 8 mm
Prierez prípojky	0,14 ... 0,75 mm ²
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom poniklované
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz pozlátený