



# Zástrčka NECU-S-M8G4-C2

číslo dielca: 1068198

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 61076-2-104
Počet pripojení	100
Výstup kábla	Priamy
Hmotnosť výrobku	9,1 g
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Poistenie skrutky s SW9
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Priemer kábla	3,5 ... 5 mm
Nominálny prierez vodiča	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP67
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny
Materiál poistenia skrutiek	Mosadz, poniklovaná
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz, pozlátená