


Koncový odpor CACR-S-B12G5-220-PB

číslo dielca: 1072128

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 5 V
Stupeň znečistenia	3
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-25 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	11,6 g
Elektrická prípojka	4-pólový M12x1 priama zástrčka
Označovanie zástrčiek	B
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz pozlátený