



tlmič nárazov YSR-16-20

číslo dielca: 10868

FESTO

nastaviteľný



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Velkosť | 16 |
| Zdvih | 20 mm |
| Tlmenie | nastaviteľný tvrdá charakteristika |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Rozpoznanie polohy | bez |
| Max. nárazová rýchlosť | 3 m/s |
| Krátky nastavovací čas | 0,4 s |
| Dlhý nastavovací čas | 1 s |
| činnosť | jednočinný vysúvajúci |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Dĺžka tlmenia | 20 mm |
| Maximálna nárazová sila | 1.600 N |
| Max. spotreba energie na zdvih | 32 J |
| Max. spotreba energie za hodinu | 130.000 J |
| Max. zvyšková energia | 0,16 J |
| sila na návrat (spätný pohyb) | 20 N |
| Hmotnosť výrobku | 240 g |
| Typ upevnenia | s kontramaticou |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skriňu | Oceľ pozinkované |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná oceľ |