


tlmič nárazov YSR-32-60

číslo dielca: 10871

FESTO

nastaviteľný



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Zdvih	60 mm
Tlmenie	nastaviteľný tvrdá charakteristika
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	0,4 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	60 mm
Maximálna nárazová sila	6.400 N
Max. spotreba energie na zdvih	380 J
Max. spotreba energie za hodinu	438.000 J
Max. zvyšková energia	2 J
sila na návrat (spätný pohyb)	35 N
Hmotnosť výrobku	1.600 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ