


Teleso spojky EAMK-A-D19-28D

číslo dielca: 1087585

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	51 g
Kód rozhrania, pohon	D19A
Kód rozhrania, teleso spojky	28D
Materiálový údaj	zhoda s RoHS