



škrtiaci spätný ventil GG-1/8

číslo dielca: 10890

FESTO

s pákou s kladkou a nastaviteľným základným prietokom.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Typ ovládania	mechanický
Nastaviteľný prvok	Kladková páka
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	280 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	240 ... 350 l/min
Pracovný tlak	0,3 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch filtrovaný, mazaný stlačený vzduch
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	380 g
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR