

Vidlicová koncovka SG-3/8-24


číslo dielca: 11130

Výbehový typ

s čapom a šesťhrannou maticou, pre valec DNA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	UNF3/8-24
podľa normy	DIN 71752 ISO 8140
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	105 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál čapu	Oceľ pozinkované
Materiál vidlice	Oceľ pozinkované
Materiál matice	Oceľ pozinkované