

normovaný valec DSN-1/2"-8"-P

číslo dielca: 11330

FESTO

zakladajúce sa na DIN ISO 6432, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách. Rôzne možnosti upevnenia s a bez prídavných upevňovacích prvkov.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	203,2 mm
priemer piesta	1/2"
podľa normy	ISO 6432
Tlmenie	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	50,9 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	67,9 N
Pneumatická prípojka	M16x1,5
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ