


Teleso spojky EAMK-A-R48-48A

číslo dielca: 1133399

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	255 g
Kód rozhrania, pohon	R48
Kód rozhrania, teleso spojky	48A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS