


Tlmič nárazov DYSR-8-8-Y5

číslo dielca: 1138641

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	8
Zdvih	8 mm
Tlmenie	nastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	0,2 s
Dlhý nastavovací čas	3 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	8 mm
Maximálna nárazová sila	400 N
Max. spotreba energie na zdvih	4 J
Max. spotreba energie za hodinu	24.000 J
Max. zvyšková energia	0,01 J
sila na návrat (spätný pohyb)	1,8 N
Hmotnosť výrobku	60 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ