


Tlmič nárazov DYSR-12-12-Y5-T

číslo dielca: 1138643

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
Zdvih	12 mm
Tlmenie	nastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	0,2 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	12 mm
Maximálna nárazová sila	900 N
Max. spotreba energie na zdvih	10,8 J
Max. spotreba energie za hodinu	60.000 J
Max. zvyšková energia	0,05 J
sila na návrat (spätný pohyb)	4,5 N
Hmotnosť výrobku	120 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ