



# Tlmič nárazov DYSR-20-25-Y5

číslo dielca: 1138646

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20
Zdvih	25 mm
Tlmenie	nastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	0,3 s
Dlhý nastavovací čas	3 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	25 mm
Maximálna nárazová sila	2.500 N
Max. spotreba energie na zdvih	62,5 J
Max. spotreba energie za hodinu	135.000 J
Max. zvyšková energia	0,32 J
sila na návrat (spätný pohyb)	9 N
Hmotnosť výrobku	355 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ, kalená