


nadstavba koncového snímača SRBF-CA5-YR90-MW-22A-C2M20

číslo dielca: 1152497

FESTO

s montážnym mostíkom, rozložením vŕtaných otvorov 30x130 mm, pre pohony s výškou hriadeľa 30 mm.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	hranatý
podľa normy	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
princíp merania	Mechanicky/elektricky pre snímače koncových polôh
Teplota okolia	-25 ... 80 °C
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Max. spínací výkon AC	1.770 VA
Max. spínací výkon DC	36 W
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 24 V
Pripojiteľný menovitý prierez vodiča	0,5 ... 1,5 mm ²
Typ upevnenia	na prírubu podľa ISO 5211 s príslušenstvom
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	710 g
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok Namaľovaný
Materiálová informácia: priložené príslušenstvo	vysokolegovaná oceľ vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Nastaviteľný rozsah, snímanie uhla	0 ... 90 deg
Spôsob ochrany	IP67
Izolačné napätie	250 V
Nárazová pevnosť	4 kV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0
Stupeň znečistenia	3