


Tlmič nárazov DYEF-S-M8-Y1

číslo dielca: 1152536

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M8
Zdvih	1,3 mm
Tlmenie	P-tlmenie bez kovového koncového dorazu
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	0,8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	1,3 mm
Max. spotreba energie na zdvih	0,12 J
Hmotnosť výrobku	8,6 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokelegovaná oceľ