



# Elektromagnetický ventil

## MFH-5-PK-3-L

číslo dielca: 11546

FESTO

s ručným pomocným ovládaním, bez elektromagnetickej cievky a bez zásuvky.  
elektromagnetickú cievku a zásuvku treba objednať separátne.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok	105 l/min
Pracovný tlak	1,5 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
Menovitá hodnota	2,5 mm
Princíp tesnenia	mäkký
Čas vypnutia	22 ms
Čas zapnutia	14 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	270 g
Typ upevnenia	na prípojnú dosku na montážnom ráme s priebežným vŕtaním Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Pneumatická prípojka 3	PK-3
Pneumatická prípojka 4	PK-3
Pneumatická prípojka 5	PK-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Hliník eloxovaný
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník eloxovaný