


Olejevý brzdový valec DYHR-20-25-Y5

číslo dielca: 1155692

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20
Zdvih	25 mm
Tlmenie	nastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	0,3 m/s
Rýchlosť vysúvania	0,2 ... 100 mm/s
Krátky nastavovací čas	0,5 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 80 °C
Maximálna nárazová sila	2.500 N
Max. spotreba energie na zdvih	62,5 J
Max. spotreba energie za hodinu	90.000 J
Min. tlačná sila	250 N
Max. tlačná sila	2.500 N
Max. zvyšková energia	0,32 J
sila na návrat (spätný pohyb)	9 N
Hmotnosť výrobku	360 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ pozinkované
Materiál piestnej tyče	tvrdý vysokolegovaná oceľ