


# Olejevý brzdový valec DYHR-25-40-Y5

číslo dielca: 1155694

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Zdvih	40 mm
Tlmenie	nastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	0,3 m/s
Rýchlosť vysúvania	0,2 ... 100 mm/s
Krátky nastavovací čas	0,8 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 80 °C
Maximálna nárazová sila	4.000 N
Max. spotreba energie na zdvih	160 J
Max. spotreba energie za hodinu	150.000 J
Min. tlačná sila	400 N
Max. tlačná sila	4.000 N
Max. zvyšková energia	0,8 J
sila na návrat (spätný pohyb)	12,5 N
Hmotnosť výrobku	720 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ pozinkované
Materiál piestnej tyče	tvrdý vysokolegovaná oceľ