



elektromagnetický ventil

JMVH-5-1/8-S-B-VI

číslo dielca: 116004

FESTO

so centrálnym násuvným prípojom



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 bistabilný
Typ ovládania	elektrický
Štandardný menovitý prietok	1.000 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Spôsob ochrany	IP65
Menovitá hodnota	8 mm
Sieťový modul	27 mm
Princíp tesnenia	mäkký
Ručné pomocné ovládanie	áno
Druh riadenia	predregulovaný
Smer prúdenia	reverzibilný
Riadiaci tlak	2 ... 10 bar
Čas prepnutia	22 ms
Charakteristická hodnota cievky	24V DC
Pracovné médium	mazané vákuum filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm nemazané vákuum
Teplota média	-5 ... 50 °C
Riadiace médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 11	G1/8
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS